

NEU!
Einfach.
Überraschend.
Anders.

SIGNA BASE

Brüstungskanal in Bestform: Einfach besser installieren!



SIGNA BASE

Die Neuerfindung des Brüstungskanals

Einfacher

Bis zu 70 % weniger Bauteile


Schneller

Bis zu 25 % kürzere Montagezeit



Exakt & deutlich:

Die betonte Abschlusslinie gestaltet den präzisen Übergang zur Wand hin.



Präzise & makellos:

Das Oberteil sitzt perfekt, selbst wenn das Kanalunterteil auf schiefer Wand bis zu 30° verdreht ist.



Rasant & klick-fix:

Keystone-Trägerplatte und Einfach-Rahmen Modul 45 ohne Werkzeug einbauen.



Stufenlos & beweglich:

Winkerverstellbare Haubenformteile trotz feststehender Eck-Kante.



Präzise & leichtgängig:

Das unnachahmliche Einrasten des Oberteils, selbst wenn das Kanalunterteil auf einer unebenen Fläche verdreht ist.



Strapazierfähig & pflegeleicht:

Die High-Performance-Oberfläche ist besonders pflegeleicht und schmutzunempfindlich. Die hohe Abriebfestigkeit bewirkt eine deutlich reduzierte Kratzempfindlichkeit.



Spezielle Trichterlöcher und der Aufbau der dazugehörigen Trägerkonsolen sorgen für eine leistungsstarke 1-Mann-Schnellmontage.



Innen- und Ausseneck sind stufenlos verstellbar. Dennoch fällt der Blick auf eine gerade Linie. Das Besondere: Das bewegliche Gelenk liegt nicht im Eckfokus, was zudem Stabilität und Passgenauigkeit erhöht.

DATENTECHNIK EINBAUEN: In drei simplen Schritten



Einzigartig

Lediglich 2 Bauteile

Unkompliziert

Kein Verschrauben: Bis zu 50 % kürzere Einbauzeit

Einbauschnell

Montage ohne Geräteeinbaudose.

Schritt 1

Die neue Trägerplatte (incl. Beschriftungsfeld und Schrägauslass) in werkzeugloser Modul-45-Rastverbindung verfügt über zwei verschiedene Standard-Keystone-Öffnungen 19,4 x 14,9 mm (Ausführung A45) bzw. 20,2 x 14,9 mm (Ausführung B45). An der Rückseite dieser Trägerplatte können Sie Keystone-Module (Modular-Jack Buchsen) ohne Spezialwerkzeug mühelos in die beiden Snap-In Halterungen einclippen.

Schritt 2

Dann setzen Sie die Trägerplatte mit einem Klick unkompliziert in den Rahmen für Modul-45-Rastverbindung ein.

Schritt 3

Abschliessend rasten Sie den Rahmen für Modul-45-Rastverbindung zusammen mit den beiden Keystone-Modulen ohne Werkzeug direkt auf das SIGNA BASE Brüstungskanal-Unterteil.

Eine Übersicht, welche Keystone-Module (Hersteller und Typ) in die SIGNA IN Trägerplatten Ausführung A45 bzw. B45 eingerastet werden können, finden Sie unter: www.rehau.ch/keystones

Noch mehr Einbau-Möglichkeiten!

Einbaugeräte vom Typ „Modul45“ – wie z.B. das Programm MOSAIC™ von LEGRAND® (im kompakten Format 45 x 45 mm) – werden ohne Geräteeinbaudosen direkt in Trägerrahmen eingeklipst.

- Einbau ohne Einbaudose und Tragering.
- Werkzeugloser Einbau der Modul-45-Einbaugeräte und der SIGNA Trägerrahmen mittels Klick-Verbindung.
- SIGNA Einfach-, Zweifach- und Dreifach-Trägerblenden für bündige Modul-45-Rastverbindung.

Ohne
Geräte-
einbau-
dose



GERÄTEEINBAUDOSE SCHWEIZ (SCHWARZ): Kompatibel für FELLER EDIZIOdue*, Bauart FMI



Das besondere Extra für die Datentechnik: Die graue Geräteinbaudose für Netzwerk-Anschlussdosen EDIZIOdue* 1180-028.FM.TE.61 und 1180-028.FMI.61.

Vordere Eckschalenabziehen – dadurch entsteht mehr Raum, mit dem sich auch kritische Biegeradien souverän meistern lassen.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinformationen, die online unter www.rehau.com/ti einsehbar sind. Technische Änderungen vorbehalten.

REHAU VERKAUFSBÜROS
CH: Bern, +41 31 720 21 20, bern@rehau.com
Vevey, +41 21 948 26 36, vevey@rehau.com
Zürich, +41 44 839 79 79, zuerich@rehau.com

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau
www.rehau.de

DEK00288 CH 07.2017

* Die Marke EDIZIOdue ist Eigentum der Feller AG, CH-8810 Horgen.